


# AVHERDINGSFILTER GXM 100 – 450 FOR DRIKKE- OG PROSESSVANN

1.13 Rev 6



Avherdningsfiltre i denne serien benytter **Magnum** filterventil med **Logix™** kontroller. Filteret er dimensjonert og produsert i Norge av 1. klasses komponenter fra ledende internasjonale fabrikker. Det kan leveres med monodispers ionebytter masse eller standard masse som gir noe lavere kapasitet.

Filteret leveres som standard med forbruks- og tidsstyrt program for regenereringen. Hvis det kreves kontinuerlig levering av avherdet vann, kan 2 eller 3 filtre kobles sammen.

De oppgitte kapasiteter er for kontinuerlig tapping. Kortvarig kan tappemengden økes 30 %.

Dette kan gi en økning av resthardheten.

Filtertype	Kapasitet i m <sup>3</sup> /time ved jevn belastning		Filtertank Diam. i mm	Skyllevann Liter/minutt	Kapasitet m <sup>3</sup> x °dH Mellom 2 regenerer.	Saltbeholder Volum i liter
	Standard	Monodispers				
GXM 100	3,9	5,9	365 (14")	19	400	280
GXM 125	4,4	6,6	400 (16")	23	480	280
GXM 140	5,0	7,0	400 (16")	23	560	280
GXM 150	5,3	8,0	400 (16")	23	600	280
GXM 175	6,0	9,5	450 (18")	30	700	380
GXM 200	7,0	11	550 (21")	45	800	370 eller 280
GXM 250	8,8	13	550 (21")	55	1.000	370
GXM 300	11	16	610 (24")	55	1.200	370
GXM 450	16	24	770 (30")	76	1.800	500

Over filteret må det være plass (min. 500 mm) til påfylling av filtermasse/bytte av masse og montering/demontering av filterventil.

Filteret må monteres tørt og frostfritt. Saltbeholderen må stå ved siden av filtertanken. Vann som skal avherdes må være fritt for slam og partikler. Det anbefales å montere et patronfilter før avherdningsfilteret. Vannet må ikke inneholde mer jern & mangan enn maksimalgrensen i drikkevannsforskriften. Vannet må desinfiseres etter passering av avherdningsfilteret, hvis det skal brukes til drikkevann eller til vann i næringsmiddel.

<b>Vanntemperatur</b>	5 – 36 °C	<b>Arbeidstrykk</b>	250 – 860 kPa (2,5-8,6 bar)
<b>Elektrisk tilkobling</b>	Kontroller type 762:		12 Vac via nettdapter.

4. jan. 2019



Postadresse:  
Postboks 5 Stovner, 0913 OSLO  
Kontorlager:  
Prof. Birkelands vei 26B, 1081 OSLO

Telefon: 22 30 37 70  
Telefax: 22 30 04 30

Bankgiro:  
Foretaksregisteret: 6073 05 07693  
E-mail: 937 219 180 MVA  
firmapost@teva.no  
Internett: www.teva.no <-http://www.teva.no

